

**Brusna traka u roli (A), smeđa KK 114 F, 115 mm × 50 m, granulacija: 180****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 557850 180 |
| GTIN | 4018875206171 |
| Razred artikla | 56V |

Opis**Izvedba:**

Gusto i ravnomjerno tkana pamučna tkanina s nanesenim, **normalnim korundom (A)**, povezanim sintetičkom smolom. Vrlo dobro prijanjanje zrna, velik brusni učinak i dugi vijek trajanja.

Tip **VSM KK 114 F**: Tkanina **smeđa, za zahtjevnije radove brušenja**. Kvalitetna tkanina **naročito elastičnih svojstva, postojana na ulje i petrolej** i može je se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti, a da se ne stvore resice.

Pakiranje **bez noža za odrezivanje trake**.

Upotreba:

Podoban za ručno brušenje metala, ali i za sve druge materijale.

Idealno za primjenu na vibracijskim brusilicama.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Granulacija | 180 |
| Stupanj finoće | fino |
| Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Širina brusnih traka | 115 mm |
| Duljina brusnih traka | 50 m |
| Atribut imena proizvoda | 115 mm × 50 m |
| Vrsta proizvoda | Brusno tkivo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Uni | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |