

Mitutoyo

Ugradbena mjerna naprava IP66 horizontalna montaža, mjerno područje: 100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	499401 100
GTIN	2050001051158
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Ugradbeno pomično mjerilo s elektromagnetskim, induktivnim mjernim sustavom.

Horizontalna montaža.

S **apsolutnom elektronikom** i velikim, jednostavno očitljivim brojkama na zaslonu. Jednokratno namještanje nulte pozicije, koja ostaje apsolutnom nultom točkom sve do sljedeće zamjene baterije (cca. 1,5 godina). Vrhunska preciznost mjerenja i kod velikih brzina postupka. Funkcija ZERO / ABS – nulti položaj i preklapanje s relativnog na apsolutno mjerenje.

Funkcija:

IP66: Postoji zaštita od jakih mlazova vode ili privremene poplave i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Prikladno za postupke mjerenja i pozicioniranja na alatnim strojevima, napravama itd.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Tehnički opis

Ukupna duljina L ₂	209 mm
Kalibriranje	Cijena na upit
Težina	390 g
Duljina mjerne vodilice L ₁	185 mm
Mjerno područje	0 - 100 mm

Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,03 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 66
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Ugradni pomični mjerač

Usluge

KalibriranjeUniverzalno pomično mjerilo maks. mjerno područje 600 mm	021400 600
--	------------

Pribor

Odašiljač tip S11E	498966 S11E
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497085 USB2
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497085 D2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497085 D1
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975