

## Mitutoyo

### Ugradbena mjerna naprava IP66 horizontalna montaža, mjerno područje: 200mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	499401 200
GTIN	4946368441948
Razred artikla	44A

#### Opis

**Izvedba:**

Ugradbeno pomično mjerilo s elektromagnetskim, induktivnim mjernim sustavom.

**Horizontalna montaža.**

S **apsolutnom elektronikom** i velikim, jednostavno očitljivim brojkama na zaslonu. Jednokratno namještanje nulte pozicije, koja ostaje apsolutnom nultom točkom sve do sljedeće zamjene baterije (cca. 1,5 godina). Vrhunska preciznost mjerenja i kod velikih brzina postupka. Funkcija ZERO / ABS – nulti položaj i preklapanje s relativnog na apsolutno mjerenje.

**Funkcija:**

IP66: Postoji zaštita od jakih mlazova vode ili privremene poplave i zaštita od prodiranja prašine (otporo na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Prikladno za postupke mjerenja i pozicioniranja na alatnim strojevima, napravama itd.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497085.

#### Tehnički opis

Težina	430 g
Kalibriranje	Cijena na upit
Duljina mjerne vodilice L <sub>1</sub>	287 mm
Mjerno područje	0 - 200 mm
Očitavanje	0,01 mm

Ukupna duljina L <sub>2</sub>	311 mm
Granica odstupanja	0,03 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 66
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Ugradni pomični mjerač

## Usluge

KalibriranjeUniverzalno pomično mjerilo maks. mjerno područje 600 mm	021400 600
--	------------

## Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497085 D2
Odašiljač tip S11E	498966 S11E
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497085 USB2
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497085 D1
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357