



## Video endoskop bez sonde



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	492924
GTIN	4045197565402
Razred artikla	42L

### Opis

#### Izvedba:

Osnovni uređaj s LCD zaslonom od 3,5 cola. Mogućnost uvećanja (1,5x), slike i video snimke mogu se pohraniti na SD karticu. USB i AV izlaz za prijenos podataka. Integrirana, punjiva litij-ionska baterija (3,7V).

#### Dio isporuke:

Robustan, vodootporan transportni kofer zaštićen od prašine. SD memorijska kartica, mrežni adapter (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) br. 492958, USB podatkovni kabel, AV kabel, garnitura za čišćenje, litij-ionska baterija br. 492926.

Bez sonde.

### Tehnički opis

fokusirana dubinska oštrina	16 – 60 mm
Visina	38 mm
širina	118 mm
Rezolucija zaslona	320×240 px
Težina	0,385 kg

Duljina	207 mm
Format prihvata	JPEG / AVI (30 fps)
Radna temperatura	0 - 50 °C
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Endoskop

---

## Pribor

Litij-ionska baterija	492926
Mrežni adapter za endoskop	492958
Endoskopska sonda, fleksibilna duljina sonde 2000 mm	492938 2000