

RENISHAW**Ticalo s kuglicom Duljina 10/11 mm, Ø kugle D: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494220 2
GTIN	2050000956751
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Tehnički opis

Ø kugle D	2 mm
Ø drške S	1 mm
učinkovita radna duljina	6 mm
Materijal drške	Čelik
Težina	0,3 g
Duljina D (L)	10 mm
Priključni navoj	M2
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor

Pribor

Komplet za čišćenje ticala	494240
----------------------------	--------

Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30
Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5
Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40
Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20
Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10
Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2