

Mitutoyo**Profilni projektor PV-5110 objektivom****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	493535
GTIN	4946368669953
Razred artikla	44C

Opis**Izvedba:**

Profilni projektor za točnu kontrolu prolazne svjetlosti i upadne svjetlosti kod velikih obradaka. **Robustna samostojeća naprava** za univerzalnu primjenu u proizvodnji i odjelu kontrole.

- **Standardni objektiv s povećanjem 10 puta. objektiv s povećanjem 5, 20, 50 i 100 na zahtjev. Maksimalna izobličenje leće 0,2%.**
- **Ø okretnog zaslona u boji efektivno 508 mm.**
- **Ugrađeni digitalni LED indikator za kutne dimenzije, preklopiv za stupnjeve / decimale.**
- **Telecentričan sustav osvjetljenja za ravnomjerno osvjetljenje slike polja i egzaktna mjerenja.**
- **Čvrsti mjerni stol za koordinate 380×250 mm, s integriranim mjerilima od stakla.**
- **Jamči dobru mogućnost promatranja i jednostavno mjerenje duljina, kutova, krivulja, polumjera i navoja itd.**

Dio isporuke:

Uključuje objektiv s povećanjem 10 puta, mjerni stol, halogena upadna svjetlost i prolazna svjetlost, digitalni indikator kuta, mrežni kabel.

Dodatni pribor:

Digitalni uređaj za prikaz br. 499356, skidač srha za bridove br. 354788.

Napomena:

Ostali poseban pribor poput objektiva, preklopnog držača za centriranje, horizontalne prizme, držača za tokarenje, odgovarajuće mjerne ploče prema normi, senzora za bridove s jedinicom za obradu QM-Data 200, softverskog programa 2-D-Geopak, jedinice za digitalni prikaz ili prekriivač dostupan na upit.

Tehnički opis

Ø zaslona	508 mm
Očitavanje	0,001 mm
Mjerno područje x - osovine	200 mm
Težina	180 kg
Mjerno područje y - osovine	100 mm
širina	1021 mm
Duljina	738 mm
Duljina mjernog stola	380 mm
Širina mjernog stola	250 mm
Visina	1520 mm
maksimalna težina obratka	5 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Profilni projektor

Pribor

Digitalni uređaj za prikaz broj prikazanih osi 3	499356 3
Digitalni uređaj za prikaz broj prikazanih osi 2	499356 2