

RENISHAW**Ticalo s kuglicom Duljina 10/11 mm, Ø kugle D: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494220 3
GTIN	2050000973406
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Tehnički opis

Ø drške S	1,5 mm
učinkovita radna duljina	7 mm
Materijal drške	Čelik
Težina	0,4 g
Ø kugle D	3 mm
Duljina D (L)	10 mm
Priključni navoj	M2
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor

Pribor

Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20
---------------------------------	-----------

Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2
Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10
Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40
Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30
Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5
Komplet za čišćenje ticala	494240