

HOLEX**Endoskopska sonda, fleksibilna, Ø 5,5 mm, duljina sonde: 2000mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 492940 2000 |
| GTIN | 4045197565426 |
| Razred artikla | 42L |

Opis**Izvedba:**

Čvrsta, vodootporna glava sonde (IP67) od VA čelika s mogućnošću prigušivanja bijelim LED-lampicama. Smjer gledanja 0°.

Vrlo visoka kvaliteta slike s 16,7 milijuna boja.

Način osvjetljenja: Upravljačka tipka za uključivanje i isključivanje osvjetljavanja slike. Za korištenje u velikim šuplinama i/ili jako tamnim okruženjima.

Način bočnih LED lampica: Kada se koristi i pričvrsti zrcalo sonde, aktiviranjem bočnih LED-lampica isključuju se ometajuće refleksije u slici.

Rotacija slike: Okretanje slike za 90° u smjeru kazaljke na satu upravljačkom tipkom.

Kut otvaranja slike 60,7 °.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Idealno za inspekciju teško dostupnih mjesta, npr. **automobili:** motor, prijenosnik, spremnik za gorivo, karoserija, kontrolnih ploča, itd. **Zrakoplovstvo:** motori, turbine, sustavi vodova.

Građevinarstvo: procjena građevne konstrukcije, štete prouzročene vodom, okuženost

štetočinama. **Izgradnja cjevovoda:** Zavareni šavovi, otkrivanje ostataka stranih tijela, curenja.

Hidraulički sustavi: cilindri, curenja. **Grijanje-sanitarije-klima:** peći, kamini, bojleri, klima

uređaji, sustavi odvođenja. **Suzbijanje štetočina:** košnice, osinjaci, gnijezda ptica, prolazi insekata. **Policija, carina:** pregled vozila, pregled robe.

Odgovara:

Sve izvedbe endoskopa br. 492923; 492924; 492925; 492928.

Dio isporuke:

Zrcalo sonde za vijčano spajanje 110°.

Dodatni pribor:

Adapter br. 492896 za upotrebu sonde s foto/videoendoskopom br. 492890 vel. 2000.

Napomena:

Drugi tipovi sonde (do 30 m) s drugim Ø glave sonde i smjerovima gledanja dostupni su na upit.

Sonda za inspekciju cjevovoda:

- Ø glave: 28 mm
- Duljina sonde: 22 m
- Kut otvaranja slike: 150°
- 8 intenzivnih LED-dioda.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|------------|
| Duljina sonde | 2000 mm |
| IP-klasa zaštite | IP 67 |
| Rezolucija kamere | 640×480 px |
| Ø sonde | 5,5 mm |
| Atribut imena proizvoda | Ø 5,5 mm |
| Vrsta proizvoda | Sonda |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Ogledalo sonde za Ø 5,5 mm kut gledanja 90 stupanj | 492950 90 |
| Kuglica sonde za Ø 5,5 mm | 492952 |
| Ogledalo sonde za Ø 5,5 mm kut gledanja 110 stupanj | 492950 110 |
| Ogledalo sonde za Ø 5,5 mm kut gledanja 70 stupanj | 492950 70 |