

HOLEX**Endoskopska sonda, savitljiva glava, fleksibilna, Ø 6 mm, Duljina sonde: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492942 1000
GTIN	4045197565433
Razred artikla	42L

Opis**Izvedba:**

Čvrsta, vodootporna glava sonde (IP67) od VA čelika s mogućnošću prigušivanja bijelim LED-lampicama. Linija vidljivosti 0°.

Vrlo visoka kvaliteta slike s 16,7 milijuna boja.

Način osvjetljenja: Upravljačka tipka za uključivanje i isključivanje osvjetljavanja slike. Za korištenje u velikim šupljinama i/ili jako tamnim okruženjima.

Način bočnih LED lampica: Kada se koristi i pričvrsti zrcalo sonde, aktiviranjem bočnih LED-lampica isključuju se ometajuće refleksije u slici.

Rotacija slike: Okretanje slike za 90° u smjeru kazaljke na satu upravljačkom tipkom.

Glava sonde koja se može saviti pod kutom: Sonda s ručkom i polugom za polaganje za savijanje glave kamere pod kutom u dva smjera (maksimalno 2× 155°). U kombinaciji sa zrcalom sonde koje je sadržano u opsegu isporuke moguća je inspekcija praznog prostora sa stražnje strane od ulaza sonde. Funkcija zaključavanja na odabranoj poziciji savijanja omogućuje rad bez umora. Vrh sonde sa zaštitnim crijevom s metalnom mrežom.

Kut otvaranja slike 87,1°.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Idealno za inspekciju teško dostupnih mjesta, npr. **automobili:** motor, prijenosnik, spremnik za gorivo, karoserija, kontrolnih ploča, itd. **Zrakoplovstvo:** motori, turbine, sustavi vodova.

Građevinarstvo: procjena građevne konstrukcije, štete prouzročene vodom, okuženost štetočinama. **Izgradnja cjevovoda:** Zavareni šavovi, otkrivanje ostataka stranih tijela, curenja.

Hidraulički sustavi: cilindri, curenja. **Grijanje-sanitarije-klima:** peći, kamini, bojleri, klima uređaji, sustavi odvođenja. **Suzbijanje štetočina:** košnice, osinjaci, gnijezda ptica, prolazi insekata. **Policija, carina:** pregled vozila, pregled robe.

Odgovara:

Sve izvedbe endoskopa br. 492923; 492924; 492925; 492928.

Dio isporuke:

Zrcalo sonde za vijčano spajanje 70°.

Dodatni pribor:

Adapter br. 492896 za upotrebu sonde s foto/videoendoskopom br. 492890 vel. 2000.

Napomena:

Drugi tipovi sonde (do 30 m) s drugim Ø glave sonde i smjerovima gledanja dostupni su na upit.

Sonda za inspekciju cjevovoda:

- Ø glave: 28 mm
- Duljina sonde: 22 m
- Kut otvaranja slike: 150°
- 8 intenzivnih LED-dioda.

Tehnički opis

Duljina sonde	1000 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Rezolucija kamere	640×480 px
Ø sonde	6 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 6 mm
Vrsta proizvoda	Sonda