

**Habilis precizna turpija ukupna duljina 215 mm, SH 00 / DH 1, tip: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	527060 5
GTIN	613548056264
Razred artikla	53B

**Opis****Izvedba:**

**Švicarske precizne turpije** s maksimalnom točnošću oblika, preciznošću reznih oštrica, volumenom odrezivanja i vijekom trajanja. Oblici slični igličastim turpijama, ali sa **snažnom, kovanom** 4-kutnom odnosno 6-kutnom **držkom** i **pojačanim poprečnim presjekom**.  
**Nije potrebna drška.**

**Upotreba:**

Osobito prikladna za izradu alata i aklupa jer je tankog oblika sa šiljastim vrhom. **Habilis-precizne turpije** omogućuju **veći radni pritisak** nego igličaste turpije.

**Tehnički opis**

Presjek	6,0×6,0 mm
Ukupna duljina	215 mm
Površine za turpijanje	3
Opis oblika	Četverokutni
Švicarski rez	00
odgovara njemačkom rezu	1
Atribut imena proizvoda	SH 00 / DH 1
uključujući dršku turpije	ne
potrebna drška turpije	ne
Vrsta proizvoda	Precizna turpija

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		