



Habilis precizna turpija ukupna duljina 215 mm, SH 1 / DH 3, tip: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	527070 6
GTIN	613548056257
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne turpije s maksimalnom točnošću oblika, preciznošću reznih oštrica, volumenom odrezivanja i vijekom trajanja. Oblici slični igličastim turpijama, ali sa **snažnom, kovanom** 4-kutnom odnosno 6-kutnom **držkom** i **pojačanim poprečnim presjekom**.
Nije potrebna drška.

Upotreba:

Osobito prikladna za izradu alata i aklupa jer je tankog oblika sa šiljastim vrhom. **Habilis-precizne turpije** omogućuju **veći radni pritisak** nego igličaste turpije.

Tehnički opis

Opis oblika	Trokutasti
Presjek	9,5×9,5 mm
Ukupna duljina	215 mm
Švicarski rez	1
odgovara njemačkom rezu	3
Atribut imena proizvoda	SH 1 / DH 3
Vrsta proizvoda	Precizna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		

Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno
Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno
INOX	prikladno
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima