

**RENISHAW****Ticalo s kuglicom Duljina 20 mm, Ø kugle D: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494222 3
GTIN	2050000956799
Razred artikla	49F

**Opis****Izvedba:**

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

**Napomena:**

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

**Tehnički opis**

Ø drške S	1,5 mm
Materijal drške	Čelik
učinkovita radna duljina	17 mm
Težina	0,5 g
Ø kugle D	3 mm
Duljina D (L)	20 mm
Priključni navoj	M2
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor

**Pribor**

Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20
---------------------------------	-----------

Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10
Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40
Komplet za čišćenje ticala	494240
Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30
Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5
Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2