

RENISHAW**Ticalo s kuglicom Duljina 40 mm, Ø kugle D: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494224 5
GTIN	2050000973512
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Tehnički opis

Ø kugle D	5 mm
Težina	3,17 g
učinkovita radna duljina	40 mm
Materijal drške	Tvrđi metal
Ø drške S	2,5 mm
Duljina D (L)	40 mm
Priključni navoj	M2
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor

Pribor

Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5
-------------------------------------	-------------

Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2
Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40
Komplet za čišćenje ticala	494240
Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20
Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10
Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30