

RENISHAW**Ticalo s kuglicom Duljina 20 mm, Ø kugle D: 0,7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494222 0,7
GTIN	2050000973468
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Tehnički opis

Ø kugle D	0,7 mm
Materijal drške	Tvrđi metal
učinkovita radna duljina	12 mm
Težina	0,3 g
Ø drške S	0,5 mm
Duljina D (L)	20 mm
Priključni navoj	M2
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor

Pribor

Komplet za čišćenje ticala	494240
----------------------------	--------

Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10
Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2
Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20
Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5
Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40
Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30