



## Precizne igličaste turpije garnitura 12-dijelna, ukupna duljina / švicarski rez: 180/0



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	527600 180/0
GTIN	613548050347
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

Švicarske precizne igličaste turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Duljina reza =  $\frac{1}{2}$  duljina turpije. Proizvedeno od specijalnog čelika za precizne turpije s velikom otpornošću na trošenje (65-66 HRC). Precizno određeni oblici, poseban kut reza i velik izbor različitih vrsta rezova. Visoka stopa uklanjanja materijala.<br>**Stezna drška vidi br. 519700.**

#### Standard:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Sadržaj:

po 1 komad

oblik 1 – 12

#### Dio isporuke:

U plastičnoj futroli.

#### Napomena:

Vidi i Habilis precizne turpije br. 527050 – 527070.

### Tehnički opis

Ukupna duljina	180 mm
----------------	--------

Švicarski rez	0
Vrsta proizvoda	Precizna iglasta turpija

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		

### Pribor

Stezna drškaza igličaste turpije tip 3	519700 3
Stezna drškaza igličaste turpije tip 2	519700 2