



Precizne igličaste turpije garnitura 6-dijelna, ukupna duljina / švicarski rez: 140/1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	527650 140/1
GTIN	613548181072
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne igličaste turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Duljina reza = $\frac{1}{2}$ duljina turpije. Proizvedeno od specijalnog čelika za precizne turpije s velikom otpornošću na trošenje (65-66 HRC). Precizno određeni oblici, poseban kut reza i velik izbor različitih vrsta rezova. Visoka stopa uklanjanja materijala. **Stezna drška vidi br. 519700.**

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Sadržaj:

po 1 komad
oblik 1; 3; 4; 5; 6; 10

Dio isporuke:

U plastičnoj futroli.

Napomena:

Vidi i Habilis precizne turpije br. 527050 – 527070.

Tehnički opis

Švicarski rez	1
Ukupna duljina	140 mm
Vrsta proizvoda	Precizna iglasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Stezna drškaza igličaste turpije tip 3	519700 3
Stezna drškaza igličaste turpije tip 2	519700 2