


**Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni), trokutna, duljina×širina (mm)  
razina finoće: 150X16F****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558615 150X16F
GTIN	4260496530276
Razred artikla	56Z

**Opis****Upotreba:**

Za **skidanje srha, oštrenje i odvajanje materijala**, izradu skošenja alata odnosno oštrica. Za naknadnu obradu provrta, površina i bridova u kaluparstvu. Osim toga za pripremanje površine, fino brušenje i poliranje.

Za **tvrdi metal, neželjezne materijale**, staklo, keramiku, porculan. Materijal velike **tvrdoće** i s izrazitim svojstvom **samooštrenja**.

**Napomena:**

**Koristiti prvenstveno s uljem, petrolejom ili vodom.**

**Tehnički opis**

Stupanj finoće	fino
širina	16 mm
Granulacija	320
Duljina	150 mm
Boja	zeleno
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Oblik	trokutna
Vrsta proizvoda	Brusna turpija

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		