

Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni), plosnato, duljina×širina (mm) razina finoće: 100X10F



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	558655 100X10F
GTIN	4260496530139
Razred artikla	56Z

Opis

Upotreba:

Za **skidanje srha, oštrenje i odvajanje materijala**, izradu skošenja alata odnosno oštrica. Za naknadnu obradu provrta, površina i bridova u kaluparstvu. Osim toga za pripremanje površine, fino brušenje i poliranje.

Za **tvrdi metal, neželjezne materijale**, staklo, keramiku, porculan. Materijal velike **tvrdoće** i s izrazitim svojstvom **samooštrenja**.

Napomena:

Koristiti prvenstveno s uljem, petrolejom ili vodom.

Tehnički opis

širina	10 mm
Duljina	100 mm
Stupanj finoće	fino
Granulacija	320
Boja	zeleno
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Oblik	plosnato
Vrsta proizvoda	Brusna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		