

Turpija za brušenje – original Arkansas (bijela), zrno 8000, trokutna, duljina×širina: 100X6mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558710 100X6
GTIN	4037073002217
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Prirodni kamen (Arkansas original) od kvarca najfinije granulacije, čvrstih bridova. Za najfiniju obradu površine bez srha. Granulacija 5000 (predbrušenje), granulacija 8000 (poliranje).

Upotreba:

Za **struganje srha, oštrenje, skidanje i skošavanje** alata odnosno alatnih oštrica. Za naknadnu obradu rupa, ploha i rubova u kaluparstvu. Osim toga za poboljšanje površine, za justiranje i poliranje. **Koristiti prvenstveno sa uljem, petrolejem ili vodom.**

Napomena:

Minimalnim dodavanjem ulja produžuje se vijek trajanja i učinak brušenja.

Tehnički opis

Duljina	100 mm
Stupanj finoće	Poliranje
širina	6 mm
Granulacija	8000
Boja	bijela
Sredstvo za brušenje	Arkansas kvarc
Oblik	trokutna
Vrsta proizvoda	Brusna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		