



Dijamantna turpija, 215 mm granulacija D126 (srednja) Universal, tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	529150 3
GTIN	4007220017319
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Slične igličastim turpijama br. 529220, ali osnovni oblik sličniji Habilis turpijama br. 527060 (pojačan poprečni presjek, čvrsta kovana drška); cca tri puta u odnosu na prevlaku od igličastih turpija.

Upotreba:

Za obradu **kaljenog čelika, tvrdog metala, stakla, keramike i plastičnih materijala ojačanih vlaknima**. S **malim pritiskom** treba turpijati, posebice na bridovima! Visok pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.

Tehnički opis

Presjek s prevlakom	12,5×3,8 mm
Opis oblika	polu-okrugli
Duljina prevlake	100 mm
Ukupna duljina	215 mm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Granulacija	D126
uključujući dršku turpije	ne
potrebna drška turpije	ne
Vrsta proizvoda	Ručna turpija

