



Dijamantna igličasta turpija, 140 mm granulacija D126 (srednja) Universal, tip: 10



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 529220 10 |
| GTIN | 4007220016640 |
| Razred artikla | 53B |

Opis

Izvedba:

Kovano i brušeno od specijalnog čelika. Dijamantne turpije se ravnomjerno prevlače dijamantnim prahom putem galvanskog postupka. Ravnomjerna dijamantna prevlaka i tvrdoća dijamanta garantiraju najbolje rezultate kod turpijanja. **Ukupna duljina turpije = 140 mm;** duljina dijamantne prevlake = 70 mm; Ø drška = 3 mm.

Upotreba:

Za preciznu doradu alata za rezanje, utiskivanje i prešanje od kaljenog čelika **ili tvrdog metala**. Osim toga za obradu **stakla, keramike** itd. **Turpija se s malim pritiskom**, posebice na bridovima. Velik pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.

Granulacija:

Univerzalna granulacija (standardna turpija) **D 126**

Dodatni pribor:

Drške za ove turpije naći ćete pod br. 519700.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Duljina prevlake | 70 mm |
| Opis oblika | Barett |
| Presjek s prevlakom | 5,0×2,0 mm |
| Sredstvo za brušenje | Dijamant |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | D |
| Granulacija | D126 |
| uključujući dršku turpije | ne |
| Vrsta proizvoda | Iglasta turpija |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| Tvrđi metal (HM) | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Kamen | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Stezna drškaza igličaste turpije tip 2 | 519700 2 |
| Stezna drškaza igličaste turpije tip 3 | 519700 3 |