



## Dijamantna turpija, 215 mm granulacija D126 (srednja) Universal, tip: 6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	529150 6
GTIN	4007220017326
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

Slične igličastim turpijama br. 529220, ali osnovni oblik sličniji Habilis turpijama br. 527060 (pojačan poprečni presjek, čvrsta kovana drška); cca tri puta u odnosu na prevlaku od igličastih turpija.

#### Upotreba:

Za obradu **kaljenog čelika, tvrdog metala, stakla, keramike i plastičnih materijala ojačanih vlaknima**. S **malim pritiskom** treba turpijati, posebice na bridovima! Visok pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.

### Tehnički opis

Presjek s prevlakom	10 mm
Opis oblika	Trokutasti
Duljina prevlake	100 mm
Ukupna duljina	215 mm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Granulacija	D126
uključujući dršku turpije	ne
potrebna drška turpije	ne
Vrsta proizvoda	Ručna turpija

