



Garnitura dijamantnih turpija 5-djelna, 215 mm granulacija D126



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	529160
GTIN	4007220017357
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Slične igličastim turpijama br. 529220, ali osnovni oblik sličniji Habilis turpijama br. 527060 (pojačan poprečni presjek, čvrsta kovana drška); cca tri puta u odnosu na prevlaku od igličastih turpija.

Upotreba:

Za obradu **kaljenog čelika, tvrdog metala, stakla, keramike i plastičnih materijala ojačanih vlaknima**. S **malim pritiskom** treba turpijati, posebice na bridovima! Visok pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.

Dio isporuke:

5-djelna, po 1 turpija br. 529150 vel. 1; 3; 4; 5; 6 u čvrstoj plastičnoj kutiji.

Tehnički opis

Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Granulacija	D126
Ukupna duljina	215 mm

uključujući dršku turpije	ne
potrebna drška turpije	ne
Broj pojedinačnih turpija	5
Pakiranje	stabilna plastična kutija
Vrsta proizvoda	Ručna turpija

Pribor

Dijamantna turpija, 215 mmgranulacija D126 (srednja) Universal tip 3	529150 3
Dijamantna turpija, 215 mmgranulacija D126 (srednja) Universal tip 1	529150 1
Dijamantna turpija, 215 mmgranulacija D126 (srednja) Universal tip 4	529150 4
Dijamantna turpija, 215 mmgranulacija D126 (srednja) Universal tip 6	529150 6
Dijamantna turpija, 215 mmgranulacija D126 (srednja) Universal tip 5	529150 5