



## Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 14X17mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	610100 14X17
GTIN	4018754017867
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.  
S lako zahvatno otvorenom vilicom. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

#### Standard:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

#### Napomena:

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 610600

### Tehnički opis

maksimalna visina otvora ključa h	6 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	33 mm
Širina ključa 2	17 mm
Širina ključa 1	14 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	39 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	205 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318

Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke