

**Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 24X27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610100 24X27
GTIN	4018754018000
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.  
S lako zahvatno otvorenom vilicom. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materijal:**

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

**Napomena:**

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 610600

**Tehnički opis**

maksimalna širina otvora ključa b2	60 mm
maksimalna visina otvora ključa h	9 mm
Širina ključa 1	24 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	54 mm
Širina ključa 2	27 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	280 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318

Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke