



## 6-kutni nastavci 1/4 cola dugački, širina ključa: 7mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	631400 7
GTIN	4018754000210
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena površina s **AS-drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 3124-L**

#### Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

### Tehnički opis

Širina ključa	7 mm
Ø na strani pogona	10,7 mm
Duljina	50 mm
Izlazni Četverokut	1/4 col
Standard	DIN 3124
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Materijal	HPQ® čelik vrhunske kvalitete
Površina	kromirana preko nikla

s AS-Drive profilom	da
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ