

**Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 11X13mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 610100 11X13 |
| GTIN | 4018754017782 |
| Razred artikla | 63A |

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S lako zahvatno otvorenom vilicom. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 610600

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|----------|
| Širina ključa 1 | 11 mm |
| Širina ključa 2 | 13 mm |
| maksimalna visina otvora ključa h | 6 mm |
| maksimalna širina otvora ključa b1 | 29 mm |
| maksimalna širina otvora ključa b2 | 31 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Duljina ključa L | 170 mm |
| Standard | DIN 3110 |
| Standard | ISO 3318 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj |
| Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj |
| bez iskrenja | ne |
| obostrano jednake veličine ključa | ne |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |