



Dvostrani viljuškasti ključ, colni, tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	610120 3
GTIN	4018754019731
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

Tehnički opis

maksimalna širina otvora ključa b2	23 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	18 mm
maksimalna visina otvora ključa h	4,5 mm
Dimenzije širine ključa	u colima
Širina ključa ₂	3/8 col
Duljina ključa L	140 mm
Širina ključa ₁	5/16 col
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj

bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke