

**Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 18X21 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610100 18X21
GTIN	4018754017911
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S lako zahvatno otvorenom vilicom. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 610600

Tehnički opis

maksimalna širina otvora ključa b1	40 mm
Širina ključa 2	21 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	47 mm
maksimalna visina otvora ključa h	8 mm
Širina ključa 1	18 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	235 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318

Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke