



## Dvostrani viljuškasti ključ, colni, tip: 7



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	610120 7
GTIN	4018754019755
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

#### Standard:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

### Tehnički opis

maksimalna širina otvora ključa b1	26 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	30 mm
maksimalna visina otvora ključa h	5,3 mm
Dimenzije širine ključa	u colima
Širina ključa <sub>2</sub>	1/2 col
Duljina ključa L	170 mm
Širina ključa <sub>1</sub>	7/16 col
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj

bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke