

**Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 21X23mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 610100 21X23  |
| GTIN           | 4018754017966 |
| Razred artikla | 63A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.  
S lako zahvatno otvorenom vilicom. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materijal:**

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

**Napomena:**

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 610600

**Tehnički opis**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| maksimalna širina otvora ključa b2 | 51 mm    |
| maksimalna širina otvora ključa b1 | 47 mm    |
| Širina ključa 1                    | 21 mm    |
| Širina ključa 2                    | 23 mm    |
| maksimalna visina otvora ključa h  | 8 mm     |
| Dimenzije širine ključa            | metrički |
| Duljina ključa L                   | 250 mm   |
| Standard                           | DIN 3110 |
| Standard                           | ISO 3318 |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Položaj širine ključa 1           | 15 stupanj     |
| Položaj širine ključa 2           | 15 stupanj     |
| bez iskrenja                      | ne             |
| obostrano jednake veličine ključa | ne             |
| Vrsta proizvoda                   | Ključ za vijke |