

Garant**Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 13X14 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610700 13X14
GTIN	4045197158918
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja.

Standard:**DIN 3110 / ISO 3318****Materijal:**

Čelik legiran kromom; kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

Duljina ključa L: 190 mm

maksimalna širina otvora ključa b1: 33 mm

maksimalna širina otvora ključa b2: 35 mm

maksimalna visina otvora ključa h: 6 mm

Tehnički opis

maksimalna visina otvora ključa h	6 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	33 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	35 mm
Širina ključa 1	13 mm
Širina ključa 2	14 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	190 mm
Standard	ISO 3318

Standard	DIN 3110
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke