

Garant**Samostezna glava za bušenje, tip: 10/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341420 10/16
GTIN	4045197883230
Razred artikla	31J

Opis**Izvedba:**

Industrijska izvedba

S konusom glave za bušenje DIN 238

Upotreba:

Za postavljanje na drške br. 342300 – 342887 ili izravno na strojno vreteno.

Za stolne bušilice.

Tehnički opis

Stezni raspon	0 - 10 mm
Vanjski Ø	40 mm
najveći konus stezne glave Ø	15,733 mm
Konus stezne glave	B 16
Duljina glave svrdla zatvorena	86 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja