



Asortiman nasadnih ključeva s TiN prevlakom, 1/4 cola, četverokutni 30-dijelni



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630340
GTIN	4000896175475
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Oštrice s TiN prevlakom za ekstremnu radnu čvrstoću. S optimiziranom zaštitom od korozije.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim 6-kutom / matice s navojem M2 – M8 i za vijke s unutarnjim 6-kutom s navojem M4 – M8.

Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2,5 - M5 i unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3 - M6.

Dio isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 12 kom. vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

6-kutni nastavci za odvijače

s TiN prevlakom: 4 kom. br. 631733 vel. 3; 4; 5; 6

Bitovi za unutarnje odvijače Torx®

s TiN prevlakom: 5 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Nastavci za odvijače Phillips

s TiN prevlakom: 2 kom. vel. 1; 2

Nastavci za odvijače Pozidriv

s TiN prevlakom: 2 kom. vel. 1; 2

Nasadna ručka: 1 kom.

Produžeci: 2 kom. vel. 55; 147 mm

Kardanski zglob: 1 kom.

Račna: 1 kom.

Pohranjivanje u: Plastična kutija sa stalkom / zdjelom za odlaganje

Visina: 54 mm

Izlazni Četverokut: 1/4 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 4-14 mm

Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-6 mm

Tehnički opis

Broj dijelova	30
Profil progona	odvijač za Phillips
Profil progona	6-kutni
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	6-kutni-prihvat
Profil progona	Pozidriv
Izlazni Četverokut	1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	4-14 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-6 mm
Pakiranje	Plastična kutija sa stalkom / zdjelom za odlaganje
Duljina	180 mm
širina	150 mm
Visina	54 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ