

**HOLEX****Dvostrani viljuškasti ključ, fosfatirano, širina otvora ključa: 21X24mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610900 21X24
GTIN	4045197384263
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.  
S ovalnom drškom.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materijal:**

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.

**Tehnički opis**

Širina ključa 1	21 mm
Širina ključa 2	24 mm
maksimalna visina otvora ključa h	8 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	47 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	53 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	245 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj

Površina	fosfatiran
Atribut imena proizvoda	fosfatirano
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke