



Račna preklopiva, 1/4 cola, Tip:



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	632000
GTIN	4018754177738
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-D 6,3

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Odgovara :

Ručna primjena.

Četverokut pogona: 1/4 col

ukupna duljina: 117 mm

Broj zubaca: 22

Tehnički opis

Četverokut pogona	1/4 col
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
ukupna duljina	117 mm
Broj zubaca	22
Radni kut	16,4 stupanj
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano

Pribor

Asortiman rezervnih dijelova od 1/4 cola uključujući
pokrovnu ploču

632250