

HOLEX**Dvostrani viljuškasti ključ, fosfatirano, širina otvora ključa: 10X13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610900 10X13
GTIN	4045197384102
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.

Tehnički opis

maksimalna širina otvora ključa b1	26 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	31 mm
Širina ključa 2	13 mm
maksimalna visina otvora ključa h	6 mm
Širina ključa 1	10 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	171 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj

Površina	fosfatiran
Atribut imena proizvoda	fosfatirano
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke