

HOLEX**Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, fosfatiran, broj ključeva: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610910 8
GTIN	4045197384393
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.

Dio isporuke:

Po 1 dvostruki viljuškasti ključ br. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6×7; 8×9;
10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Tehnički opis

Broj ključeva	8
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj
Površina	fosfatiran
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 6X7 mm	610900 6X7
Plastični stezni držač za broj ključeva 8	611500 8
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 12X13 mm	610900 12X13
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm	610900 14X15
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 10X11 mm	610900 10X11
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X21 mm	610900 18X21
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 8X9 mm	610900 8X9
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 19X22 mm	610900 19X22
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 16X17 mm	610900 16X17