

HOLEX**Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 12X14mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 610950 12X14 |
| GTIN | 4045197441454 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|------------|
| maksimalna širina otvora ključa b2 | 32 mm |
| Širina ključa 1 | 12 mm |
| maksimalna visina otvora ključa h | 6 mm |
| maksimalna širina otvora ključa b1 | 29 mm |
| Širina ključa 2 | 14 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Duljina ključa L | 171 mm |
| Standard | DIN 3110 |
| Standard | ISO 3318 |
| Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj |
| Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Površina | kromirano |
| Atribut imena proizvoda | kromirano |
| bez iskrenja | ne |
| obostrano jednake veličine ključa | ne |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |