

HOLEX**Dvostrani viljuškasti ključ, fosfatirano, širina otvora ključa: 20X22mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 610900 20X22 |
| GTIN | 4045197384249 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|------------|
| maksimalna širina otvora ključa b1 | 45 mm |
| maksimalna širina otvora ključa b2 | 49 mm |
| maksimalna visina otvora ključa h | 8 mm |
| Širina ključa 1 | 20 mm |
| Širina ključa 2 | 22 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Duljina ključa L | 235 mm |
| Standard | DIN 3110 |
| Standard | ISO 3318 |
| Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj |
| Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Površina | fosfatiran |
| Atribut imena proizvoda | fosfatirano |
| bez iskrenja | ne |
| obostrano jednake veličine ključa | ne |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |