

**Uredski regal, osnovni regal, dubina 300 mm, visina/širina police:  
2000/1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990590 2000/1000
GTIN	4004514219879
Razred artikla	96P

**Opis****Izvedba:**

Fronte za T profil okvira bez perforacija i police.

Učvršćivanje pomoću križne potpore. Povišeni rubovi police sprječavaju ispadanje registratora ili dokumenata. Gornja polica nema povišeni rub police.<br>**Maksimalna nosivost: 85 kg po polici.**<br>Dubina regala 300 mm: za gotovo 96 registratora po polju pri 2300 mm visine.

**Opis:**

Ugradbene mjere:<br>Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm<br>Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm<br>Dubina okvira, ukupna: nazivna duljina + 36 mm<br>Duljina izvijanja: maks. 600 mm

**Napomena:**

- **Ako je odnos visine prema dubini veći od 5:1, potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja!**
- **Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.**

**Tehnički opis**

širina	1000 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1060 mm

Dubina	300 mm
Visina	2000 mm
Broj polica	6
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 300 mm
Vrsta proizvoda	Regal s mapama

---

## Pribor

Držac za regale sa širokim policama

990852