

**Uredski regal, osnovni regal, dubina 300 mm, visina/širina police:
2300/1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990590 2300/1000
GTIN	4004514219930
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Fronte za T profil okvira bez perforacija i police.

Učvršćivanje pomoću križne potpore. Povišeni rubovi police sprječavaju ispadanje registratora ili dokumenata. Gornja polica nema povišeni rub police.
Maksimalna nosivost: 85 kg po polici.
Dubina regala 300 mm: za gotovo 96 registratora po polju pri 2300 mm visine.

Opis:

Ugradbene mjere:
Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
Dubina okvira, ukupna: nazivna duljina + 36 mm
Duljina izvijanja: maks. 600 mm

Napomena:

- **Ako je odnos visine prema dubini veći od 5:1, potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja!**
- **Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.**

Tehnički opis

Visina	2300 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1060 mm

širina	1000 mm
Broj polica	7
Dubina	300 mm
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 300 mm
Vrsta proizvoda	Regal s mapama

Pribor

Držac za regale sa širokim policama	990852
-------------------------------------	--------