

**12-kutni nastavci 1/4 cola, širina ključa: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	630950 5
GTIN	4018754000302
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena površina s **AS-drive** profilom.

**Standard:**

**DIN 3124**

**Materijal:**

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

**Napomena:**

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 630929

**Tehnički opis**

Duljina	23 mm
Širina ključa	5 mm
Ø na strani pogona	7,9 mm

Izlazni Četverokut	1/4 col
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ