



Samonivelirajući rotacijski laser GRL, Tip: 400H



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	468495 400H
GTIN	3165140604406
Razred artikla	46T

Opis

Izvedba:

Samonivelirajući rotacijski laser sa zaštitom od krađe za primjenu na otvorenom. Precizno, brzo i jednostavno niveliranje laserske linije. Anti-Drift sustav **sprječava greške kod niveliranja** kod vibracija i potresa.

Funkcija:

IP56: Postoji zaštita od jakih mlazova vode ili privremene poplave i zaštita od naslaga prašine u unutrašnjosti (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Prijemnik za laser, mjerna letvica, stativ, litij-ionska baterija, punjač, upute za upotrebu, transportni kofer.

IP-klasa zaštite: IP 56

Granica odstupanja: $\pm 0,08$ mm/m

Razred lasera: 2

Boja lasera: crveno

Doseg: 20 m

Doseg prijemnika: 400 m

Područje niveliranja: ± 5 stupanj

Tehnički opis

Navoj stativa	5/8 UNC col
---------------	-------------

IP-klasa zaštite	IP 56
širina	217 mm
Težina	2 kg
Doseg	20 m
Broj okretaja	600 min ⁻¹
Doseg prijemnika	400 m
Vrijeme niveliranja	15 s
Trajanje rada	30 h
Razred lasera	2
Područje niveliranja	±5 stupanj
Duljina	234 mm
Visina	194 mm
Granica odstupanja	±0,08 mm/m
Boja lasera	crveno
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Samonivelirajući rotacijski laser