



Škare s račnom namijenjene za rezanje kablova s čeličnom jezgrom (ACSR kablovi), cijela duljina: 340mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	731270 340
GTIN	4003773081241
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Rezanje uz precizno brušenje te induktivno pojačani rubovi oštrica. Pogon sa zupčastim vijencem s dvije brzine za jednostavno rezanje uz primjenu male količine snage zahvaljujući visokom prijenosu.

Upotreba:

Za rezanje kablova s čeličnom jezgrom (ACSR kabel) radom jednom ili s obje ruke. Idealno za rad u skućenim prostorima.

Materijal:

Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljeno u ulju.

Dodatni pribor:

Rezervni nož br. 731272.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja do Ø	32 mm
ukupna duljina	340 mm
Kapacitet rezanja	240 mm ²
Materijal	Nož: Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kaljen u ulju
Krak	Aluminijska ovalna cijev, vrlo otporna
Funkcija račne	da

Vrsta proizvoda

Škare

Pribor

Zakretni nož za ACSR škare s vijkom i maticom tip 340

731272 340