

Garant**6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive, širina ključa: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	631225 4
GTIN	4045197496935
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Otvor ključa Surface Drive omogućuje uže nalijeganje i veću snagu. Pritisak djeluje izravno na površine matica i vijaka; osjetljivi bridovi osigurani su od oštećenja. Sa Surface Drive-om može se stezati i otpuštati i međudimenzije, npr. u colima (A/F, BSF, BSW) kao i istrošene vijke. Ključevi s provrtom.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Tehnički opis

Ø na strani pogona	6,8 mm
prikladno za coli (američka mjera)	5/32 col
Širina ključa	4 mm
Duljina	24,8 mm
Izlazni Četverokut	1/4 col
Profil 6-kutnog nasadnog ključa	Surfacedrive
Standard	DIN 3124
Profil progona	6-kutni nasadni ključ Surfacedrive

Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	kromirano
s AS-Drive profilom	ne
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ