

**HOLEX****Unutarnji kutni tokarski nož desni slično DIN 4974 (ISO 9), M20, kvadratna drška: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296430 12
GTIN	4045197884831
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

**Upotreba:**

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

**Pažnja:**

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštрити oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

**Tehnički opis**

Kvadratna drška	12 mm
za provrte od Ø	21 mm
Ukupna duljina	180 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto