

HOLEX**Unutarnji kutni tokarski nož desni slično DIN 4974 (ISO 9), M20, kvadratna drška: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296430 16
GTIN	4045197884848
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštriti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

za provrte od Ø	27 mm
Kvadratna drška	16 mm
Ukupna duljina	210 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto