

FLUKE.

Ispitivač napona i prolaznosti, tip: T90**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473090 T90
GTIN	095969599672
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Dvopolni ispitivač napona s ergonomskim jednoručnim rukovanjem za utičnice. Prikaz izmjerene vrijednosti s pozadinskim osvjetljenjem. Prikaz napunjenosti baterije - kada je baterija prazna, izmjereni napon može se i dalje prikazivati. Priključni ispitni vrhovi s prikazom trošenja.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za profesionalno, višestupanjsko ispitivanje napona, polarnosti i provodnosti.

Standard:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Tehnički opis

Mjerenje frekvencije	40 - 400 Hz
FI/RCD zaštitni prekidač za ispitnu struju	da
Ispitivanje prolaza	optički / akustički

Područje prikaza AC	12 - 690 V
Kalibriranje	I1
IP-klasa zaštite	IP 54
Kategorija prenapona	CAT III 600 V
Kategorija prenapona	CAT II 690 V
Područje prikaza DC	12 - 690 V
Ispitivanje polarnosti	da
Prikaz	LED
Funkcija džepne svjetiljke	da
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Ispitivač napona

Usluge

KalibriranjeIspitivač napona tip S	027120 S
DAkKS kalibriranjeIspitivač napona Tip S	027160 S

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------