

FLUKE.

**Termokamera, Tip: TIS10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	474035 TIS10
GTIN	95969798822
Razred artikla	47H

**Opis****Izvedba:**

Kamera za vidljivi prikaz infracrvenog zračenja. **Zaslon od 3,5 cola.** Integrirana digitalna kamera s **načinom rada slika u slici:** Pretapanje vizualne i termalne slike za jednostavno prepoznavanje problema i položaja.

**Fluke Connect** povezuje vaš mjerni uređaj putem Bluetootha s vašim pametnim telefonom.

- **Sigurna pohrana mjerenja i slika.**
- **Izrada i slanje izvještaja e-poštom izravno s pametnog telefona.**

**Upotreba:**

Za preventivno održavanje i nadgledavanje mehaničkih kao i električnih sustava ili proizvodnih procesa. Osobito prikladno za održavanje, građevinu, područje grijanja i vodovodnih instalacija te za upravljanje pogonom i kućnu upotrebu.

**Dio isporuke:**

Uključujući litij-ionsku bateriju, mrežni adapter, USB kabel i obloženu transportnu torbu.

Sučelje: Fluke Connect

Kalibriranje: Cijena na upit

Područje temperature: -20 - 250 °C

Preciznost:  $\pm 2$  °C ili 2 % mjerne vrijednosti

Termička osjetljivost: 0,15 K

Frekvencija ponavljanja slika: 9 Hz

Vidno polje: 35,7×26,8 stupanj

Veličina detektora: 80×60 px

## Tehnički opis

Vidno polje	35,7×26,8 stupanj
Veličina detektora	80×60 px
Termička osjetljivost	0,15 K
Područje temperature	-20 - 250 °C
Preciznost	±2 °C ili 2 % mjerne vrijednosti
Frekvencija ponavljanja slika	9 Hz
minimalni razmak fokusiranja	0,45 m
Sučelje	Fluke Connect
Kalibriranje	Cijena na upit
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Vrsta proizvoda	Termokamera